

Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

TO
Q

A
B
C
D
E
F








表-1

適合ケーブル寸法図	
	*ケーブル種類は一例です。 *ビニルシース外径(φ5)は目安寸法とし、ビニルシースの硬さ等により適合寸法は異なります。

- 注 1 ()内は参考寸法とします。
2 本コネクタの適合ケーブル寸法は表-1によります。
3 添付品はコア線の整線用アダプタとして使用してください。
(アダプタを挿入したままでハーネス作業を行なってください。)
4 本コネクタは、ISO 10173規格準拠品です。
5 適合ジャックは TM5RE4-88 CL222-2726-0 となります。

2	りん青銅	金めっき 1.27μm (B部)			
1	ポリカーボネート樹脂	色: トウメイ	3	ポリカーボネート樹脂	色: トウメイ
部番	材質	処理, 備考	部番	材質	処理, 備考
備考 REMARKS			製図 DRAWN	設計 DESIGNED	検図 CHECKED
			承認 APPROVED	出図 RELEASED	
旧製品コード CODE NO. (OLD) CL			図番 DRAWING NO. ADC3-120546	製品名 PART NO. TM10P1-88P	
単位 UNITS mm			製品コード CODE NO. CL222-2770-2		1/1