






May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



パネル取付寸法図
(パネル厚は1.6mm以下のこと)



△ 製品-基板取り付け状態

注 1 接触部: 金めっき 0.3μm
ディップ部: 金めっき 0.03μm
下地部: ニッケルめっき 2μm

△ 2 本品は基板にネジ締めをお願いします。
ネジはお客様にてご準備下さい。
<ネジ条件>
呼び径 : M2.6x0.45
ネジ長さ: 1.8 ± 0.45 + 基板厚 t

3	PBT樹脂	(クロ)UL94-V			
2	PBT樹脂	(クロ)UL94-V	5	鋼	ニッケルめっき
1	りん青銅	1	4	亜鉛合金ダイカスト	ニッケルめっき
NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
UNITS mm		SCALE 2 : 1	COUNT 2	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-E-00010989	DESIGNED KG. OKITA
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : HO. MIWA	20050105	DRAWING NO. ADC3-041443-03	
		CHECKED : YH. ENAMI	20050105	PART NO. DX20M-20S(50)	
		DESIGNED : TU. TANIGUCHI	20050105	CODE NO. CL0230-5013-8-50	
		DRAWN : TU. TANIGUCHI	20050105		
					1/1