






Δの数 COUNT	訂正記 DESCRIPTION OF REVISIONS	担当 BY	年月日 DATE	訂正記 DESCRIPTION OF REVISIONS	担当 BY	年月日 DATE
1	RE-E-000047	田中	05.04.20			
2						

B-B



A-A ケーブル結線状態図



注 1 部番④⑤⑥は組み込みず、添付品です。

部番	材質	処理, 備考	部番	材質	処理, 備考
2	りん青銅	接触部:金めっき0.2μm min 結線部:金めっきアラツシユ 下地:ニッケルめっき2μm min	3	りん青銅	接触部:金めっき0.2μm min 結線部:金めっきアラツシユ 下地:ニッケルめっき2μm min
1	PPS樹脂	UL94V-0 (クロ)	4	黄銅	
			5	りん青銅	
			6	ポリカーボネート樹脂	UL94HB (クロ)
			7	ステンレス鋼	

製図 DRAWN	担当 DESIGNED	検査 CHECKED	承認 APPROVED	出図 RELEASED
和田	和田	和田	市川	鈴木

製品名 PART NO. 3240-12P-TO-C(50)
 図番 DRAWING NO. ADC3-120221-11
 旧製品コード CODE NO. (OLD) 4:1
 単位 UNITS mm
 製品コード CODE NO. CL232-0069-8-50
 製品名 PART NO. 3240-12P-TO-C(50)
 製品コード CODE NO. CL232-0069-8-50

TO	Q		
----	---	--	--