

適用規格					
定 格	使用温度範囲	2 -40℃ ~ +105℃ (通電による温度上昇を含む)	保存温度範囲	3 -40℃ ~ +60℃	
	定格電圧		定格電流		
			適合電線		
性 能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構造	外観, 構造, 仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○