



May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



- 注 1 本品はバラ梱包での納入となります。
- 2> 本品は図示の通り、コネクタユニット：DH3*B-27Sを組込んで使用いたします。
なお、コネクタユニットの結線にはクランプ金具：DH-27-CMB（7.3）が必要になります。
- 3> カバー同士の推奨ネジ締めトルクは0.1～0.15N・mとなります。

3	ステンレス鋼	ニッケルめっき:0.1μm以上	6	鋼	黒色クロメート
2	ホリカーホネート樹脂	UL94V-0 (クロ)	5	ホリカーホネート樹脂	UL94V-0 (クロ)
1			4	ステンレス鋼	
部番	材質	処理, 備考	部番	材質	処理, 備考
UNITS mm		SCALE 2 : 1	△の数	訂正記事	設計
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承認 : AO. SUZUKI	09. 03. 19	図番 :	ADC3-126947-00
		検 図 : KN. ICHIKAWA	09. 03. 19	製品名 :	DH-27-CT2B
		設 計 : MO. SHIMOYAMA	09. 03. 18	製品	
		製 図 : MO. SHIMOYAMA	09. 03. 18	コード	CL244-0048-8-00
					△ 1/2

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



HRS	図番:	ADC3-126947-00	△2/2
	製品名:	DH-27-CT2B	
	製品コード	CL244-0048-8-00	