





注 ① 極細ケーブルの為、結線部に過度に力が加わらない様、取扱いに注意してください。

② 製品名”L”の箇所はハーネスの長さを示します。
(標準公差は下記の通りとなります。)

品 名	ケーブル色
~04N1TV~	シロ
~04N2TV~	クロ


長さ L (mm)	標準公差(mm)
$\Delta 50 \leq L \leq 200$	± 4
$200 < L \leq 500$	± 8
$500 < L \leq 1000$	± 12
$1000 < L$	$\pm 1.5\%$

3. 製品の仕様は予告なく変更することがあります。



【コネクタ取扱い注意事項】

- コネクタの抜き差しについて
(1) コネクタの引抜きは、専用引抜き治具：U. FL-LP-N-2 (CL331-0494-5) を用いて垂直に引き抜くこと。
◆ ケーブルを持った引き抜きは破損するので絶対に行わないこと。
(2) コネクタのカン合は、両コネクタの結合軸を合わせること。
◆ 斜め挿入はコネクタが変形(破損)するので行わないこと。
- ケーブルの取り扱いについて
(1) カン合後、下図荷重値以上の負荷をケーブルに加えないこと。
◆ コネクタの抜け・変形及びケーブルの抜け・断線が発生する。
(2) ケーブル最小曲げ半径は、ケーブル内側でR4以上のこと。



2	U. FL-LP-040HF	CL331-0557-3-00							
1	HRM-200-040JBN(40)	CL323-0792-9-40	3	F-MF103CN				日星電気(株)	
部番	製 品 名	製 品 コード	部番	製 品 名				製 造 業 者 名	
UNITS mm		SCALE FREE	COUNT 1	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-D-00003732	DESIGNED NK. OOSAWA	CHECKED TO. KATAYAMA	DATE 20181206		
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : TO. KATAYAMA	20180710	DRAWING NO.					
		CHECKED : TO. KATAYAMA	20180710	PART NO.					
		DESIGNED : YI. FUNADA	20180710	CODE NO.					
		DRAWN : YI. FUNADA	20180710	HRMJ-UFLHF6-04N*TV-ALRS					
									1/1