

1	2	3	4																									
パネル取付穴寸法図 推奨パネル厚: 0.7~2.2mm																												
注 ① 極細ケーブルの為、結線部に過度に力が加わらない様、取扱いに注意してください。 ② 製品名" L " の箇所はハーネスの長さを示します。 (標準公差は下記の通りとなります。) <table><thead><tr><th>長さ L (mm)</th><th>標準公差(mm)</th></tr></thead><tbody><tr><td>50 ≤ L ≤ 200</td><td>±4</td></tr><tr><td>200 < L ≤ 500</td><td>±8</td></tr><tr><td>500 < L ≤ 1000</td><td>±12</td></tr><tr><td>1000 < L</td><td>±1.5%</td></tr></tbody></table> 3. 両端コネクタの径方向の位置関係は、図の位置より ±45° 以内の仕上がりとなります。但し501mm以上は長尺品の為、任意とさせていただきます。 ④ ロックナットとトウースワッシャーとOリングは梱包単位毎に各々まとめて梱包し、添付いたします。 5. 製品の仕様は予告なく変更することがあります。				長さ L (mm)	標準公差(mm)	50 ≤ L ≤ 200	±4	200 < L ≤ 500	±8	500 < L ≤ 1000	±12	1000 < L	±1.5%															
長さ L (mm)	標準公差(mm)																											
50 ≤ L ≤ 200	±4																											
200 < L ≤ 500	±8																											
500 < L ≤ 1000	±12																											
1000 < L	±1.5%																											
<table><tr><th>品 名</th><th>ケーブル色</th></tr><tr><td>~068N1T~</td><td>ハイ</td></tr><tr><td>~068N2T~</td><td>クロ</td></tr><tr><td>~068N3T~</td><td>シロ</td></tr></table>				品 名	ケーブル色	~068N1T~	ハイ	~068N2T~	クロ	~068N3T~	シロ																	
品 名	ケーブル色																											
~068N1T~	ハイ																											
~068N2T~	クロ																											
~068N3T~	シロ																											
【コネクタ使用上のご注意】 - コネクタの抜き差しについて (1) コネクタの引抜きは、専用引抜き治具: U. FL-LP-N-2 (CL331-0494-5) を用いて垂直に引き抜いて下さい。 ◆ケーブルを持った引き抜きは破損になりますので絶対に行わないで下さい。 (2) コネクタのカン合は、両コネクタの結合軸を合わせ、垂直に挿入してください。 ◆斜め挿入はコネクタが変形(破損)するので行わないで下さい。 - ケーブルの取り扱いについて (1) カン合後、下図荷重値以上の負荷をケーブルに加えないで下さい。 ◆コネクタの抜け・変形及びケーブルの抜け・断線の原因となりますので、ご注意ください。																												
<table><tr><td>2</td><td>U. FL-LP-068HF</td><td>CL331-0566-4-00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>HRM-200-066WBPJBN</td><td>CL323-0946-0-00</td><td>3</td><td>RF-MF50161</td><td>日星電気(株)</td></tr><tr><td>部番</td><td>製 品 名</td><td>製 品 コード</td><td>部番</td><td>製 品 名</td><td>製 造 業 者 名</td></tr></table>				2	U. FL-LP-068HF	CL331-0566-4-00				1	HRM-200-066WBPJBN	CL323-0946-0-00	3	RF-MF50161	日星電気(株)	部番	製 品 名	製 品 コード	部番	製 品 名	製 造 業 者 名							
2	U. FL-LP-068HF	CL331-0566-4-00																										
1	HRM-200-066WBPJBN	CL323-0946-0-00	3	RF-MF50161	日星電気(株)																							
部番	製 品 名	製 品 コード	部番	製 品 名	製 造 業 者 名																							
<table><tr><td>UNITS mm</td><td></td><td>SCALE FREE</td><td>COUNT </td><td>DESCRIPTION OF REVISIONS</td><td>DESIGNED</td><td>CHECKED</td><td>DATE</td></tr></table>						UNITS mm		SCALE FREE	COUNT 	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE															
UNITS mm		SCALE FREE	COUNT 	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE																					
<table><tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="4">HIROSE ELECTRIC CO., LTD.</td><td>APPROVED</td><td>・TO. KATAYAMA</td><td>20200824</td><td colspan="2">DRAWING NO.</td><td rowspan="4">HWBPJ-UHF6-068N*T-A-L</td></tr><tr><td>CHECKED</td><td>・TO. KATAYAMA</td><td>20200824</td><td colspan="2">PART NO.</td></tr><tr><td>DESIGNED</td><td>・MS. MATSUMOTO</td><td>20200824</td><td colspan="2">CODE NO.</td></tr><tr><td>DRAWN</td><td>・MS. MATSUMOTO</td><td>20200824</td><td colspan="2"></td></tr></table>							HIROSE ELECTRIC CO., LTD.	APPROVED	・TO. KATAYAMA	20200824	DRAWING NO.		HWBPJ-UHF6-068N*T-A-L	CHECKED	・TO. KATAYAMA	20200824	PART NO.		DESIGNED	・MS. MATSUMOTO	20200824	CODE NO.		DRAWN	・MS. MATSUMOTO	20200824		
	HIROSE ELECTRIC CO., LTD.	APPROVED	・TO. KATAYAMA	20200824	DRAWING NO.			HWBPJ-UHF6-068N*T-A-L																				
		CHECKED	・TO. KATAYAMA	20200824	PART NO.																							
		DESIGNED	・MS. MATSUMOTO	20200824	CODE NO.																							
		DRAWN	・MS. MATSUMOTO	20200824																								
FORM HC0011-5-1																												
2																												
3																												
4																												