


【結線工具】

○中心・外部導体はんだ受台：MMCX(AR)-P-SF/SO-MD2


○フタ圧入治具：MMCX(AR)-LP-SF085/CV-MD2



【本製品使用上のご注意】

1. MMCX(AR) コネクタの抜き差しについて
コネクタの抜き差しはコネクタ同士の結合軸を合わせて
真っ直ぐ抜き差しして下さい。斜め挿抜により外部導体
先端部の変形または破損が発生する恐れがあります。

2. ケーブルとの結線後、結線部には過度の負荷がかからない
よう十分取扱いにご注意ください。



RoHS適合品

3	リン青銅	金めっき							
2	PTFE			5	リン青銅	ニッケルめっき			
1	黄銅	金めっき		4	ベリリウム銅	金めっき			
NO.	MATERIAL	FINISH	REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH	REMARKS		
UNITS mm		SCALE 5 : 1	COUNT 	DESCRIPTION OF REVISIONS			DESIGNED	CHECKED	DATE
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.				APPROVED	・KY. SHIMIZU	16.07.01	DRAWING NO. ADC-366327-00-00		
				CHECKED	・KY. SHIMIZU	16.07.01	PART NO. MMCX(AR)-LP-SF085		
				DESIGNED	・TM. YOSHIDA	16.07.01	CODE NO. CL339-0042-0-00		
				DRAWN	・TM. YOSHIDA	16.07.01	1/1		