






May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



A-A(50:1)



嵌合断面図 (50:1)



注 1 . 平坦度は0.08mm以下となります。

2 端子めっき仕様

接触部 : 金めっき 0.05μm MIN.

実装部 : 金めっき 0.05μm MIN.

下地 : ニッケルめっき 1μm MIN.

(表面 : 封孔処理)

3 補強金具めっき仕様

接触部 : 金めっき 0.05μm MIN.

下地 : ニッケルめっき 1μm MIN.

(表面 : 封孔処理)

4 図示近傍に HRSマーク または CAV No を表示します。


5 製品側面に凹みを設ける場合があります。

	COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	B	Y	CHKD	DATE		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	B	Y	CHKD	DATE
△						. . .	△						. . .
△						. . .	△						. . .
△						. . .	△						. . .


4	PS	CLEAR, エンボスカバーテープ						
3	銅合金	3	7	PS	CLEAR, 補強用カラー			
2	銅合金	2	6	PS	BLACK, プラスチックリール			
1	LCP	UL94 V-0, BLACK	5	POLYESTER	CLEAR, カバーテープ			
NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS		NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS		
REMARKS				DRAWN	DESIGNED	CHECKED	APPROVED	RELEASED
				S. H. JUNG	S. H. JUNG	H. W. JO	T. S. KANG	17. 05. 15
				17. 05. 15	17. 05. 15	17. 05. 15	17. 05. 15	
CODE NO. (OLD)		DRAWING NO.		PART NO.				
		JDC3-631937		BM23PF0.8-10DP-0.35V(895)				
SCALE				CODE NO				
10:1				CL 6644-0032-0-895				
UNITS		HRS HIROSE KOREA CO., LTD.		1/3				
mm								

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

エンボスキャリアテープ (5:1)




B-B (5:1)




引き出し方法




10 テーピング (Free)




C-C (5:1)




D (10:1)



リール形状および寸法 (Free)



E-E (FREE)



製品ラベル詳細

SUPPLIER	QUANTITY
PART NO.	CODE NO.
DATE OF MANUFACTURED	生産月日
図番	年 月 日
品名	** ** *
納入数量	BM23PF0.8-10DP-0.35V(895)
納入者	1,000個
	HIROSE KOREA

8 . 1リール1,000個巻きです。

9 . () 内寸法は参考寸法です。

10 . エンボス梱包仕様は JIS C 0806 (IEC60286-3) に準拠しております。

11 . エンボスリールの外周(終端側)にエンボスキャリアテープ・カバーテープの補強を目的としたポリスチレン材の補強カラーを巻きつけております。

DRAWING NO.	JDC3-631937	PART NO.	BM23PF0.8-10DP-0.35V(895)
SCALE	10:1	CODE NO	CL 6644-0032-0-895
UNITS	mm		