





May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



A-A(50:1)



嵌合断面図 (50:1)




- 注 1. 平坦度は0.08mm以下となります。
2. 端子めっき仕様
接触部 : 金めっき $0.05 \mu\text{m}$ MIN.
実装部 : 金めっき $0.05 \mu\text{m}$ MIN.
下地 : ニッケルめっき $1 \mu\text{m}$ MIN.
(表面 : 封孔処理)
3. 補強金具めっき仕様
接触部 : 金めっき $0.05 \mu\text{m}$ MIN.
下地 : ニッケルめっき $1 \mu\text{m}$ MIN.
(表面 : 封孔処理)
4. 図示近傍に HRSマーク または CAV No を表示します。
5. 製品側面に凹みを設ける場合があります。

	COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	B	Y	CHKD	DATE		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	B	Y	CHKD	DATE
△						..	△						..
△						..	△						..
△						..	△						..


4	PS	CLEAR, エンボスカバーテープ	7	PS	CLEAR, 補強用カラー
3	銅合金	3	6	PS	BLACK, プラスチックリール
2	銅合金	2	5	POLYESTER	CLEAR, カバーテープ
1	LCP	UL94 V-0, BLACK			
NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
REMARKS			DRAWN	DESIGNED	CHECKED
			S. H. JUNG	S. H. JUNG	H. W. JO
			17. 05. 15	17. 05. 15	17. 05. 15
			APPROVED	RELEASED	
			T. S. KANG	17. 05. 15	
CODE NO. (OLD)	SCALE	DRAWING NO.	PART NO.		
	10:1	JDC3-632162	BM23PF0.8-42DP-0.35V(895)		
	UNITS	HRS HIROSE KOREA CO., LTD.	CODE NO	CL 6644-0080-3-895	1/3
	mm				

⑥鉛フリークリームはんだの温度プロフィール（推奨）



リフロー方式：N₂ リフロー
リフロー回数：2回以下
1)本加熱
220℃以上 60秒以下（ピーク温度250℃）
2)予備加熱
150～180℃ 90～120秒


メタルマスク厚 : 100 μ m




	DRAWING NO. JDC3-632162		PART NO. BM23PF0.8-42DP-0.35V(895)		F	
SCALE 10:1	 HIROSE KOREA CO., LTD.		CODE NO			2 3
UNITS mm			CL 6644-0080-3-895			

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


エンボスキャリアテープ (5:1)




B-B (5:1)




引き出し方法




10 テーピング (Free)




C-C (5:1)




D (10:1)



リール形状および寸法 (Free)



E-E (FREE)



製品ラベル詳細

SUPPLIER	QUANTITY	PART NO.	CODE NO.	DATE OF MANUFACTURED
生産月日	年	月	日	
図番	**	**	**	
品名	BM23PF0.8-42DP-0.35V(895)			
納入数量	1,000個			
納入者	HIROSE KOREA			

8 . 1リール1,000個巻きです。

9 . () 内寸法は参考寸法です。

10 . エンボス梱包仕様は JIS C 0806 (IEC60286-3) に準拠しております。

11 . エンボスリールの外周(終端側)にエンボスキャリアテープ・カバーテープの補強を目的としたポリスチレン材の補強カラーを巻きつけております。

DRAWING NO.	JDC3-632162	PART NO.	BM23PF0.8-42DP-0.35V(895)
SCALE	10:1	CODE NO	CL 6644-0080-3-895
UNITS	mm		
HRS HIROSE KOREA CO., LTD.			3/3