





注 1. 1パック100個入りとなります。
2. ()寸法は参考寸法となります。
△ 3. UL(ファイルNo. E132750)認定品。
C-UL(ファイルNo. E132750)認定品。




△數		訂正事項		擔當		檢圖		年月日		△數		訂正事項		擔當		檢圖		年月日	
COUNT		DESCRIPTION OF REVISIONS		B Y		CHKD		DATE		COUNT		DESCRIPTION OF REVISIONS		B Y		CHKD		DATE	
1	1	RE-6-1150		K.I.Y	L.S.M	18. 07. 04		△										.	.
2	2	RE-6-1579		K.I.Y	L.S.M	20. 01. 23		△										.	.
△						. .		△										.	.

推奨基板パターン図 (FREE)
(推奨基板厚 t=1.6mm)



嵌合状態図 (2:1)



1	△PA66	UL94V-0, BLACK	2	黄銅	表面: 金めっき 0.1μm MIN. 下地: ニッケルめっき 0.5μm MIN			
NO.	MATERIAL	FINISH,REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH,REMARKS			
CODE NO. (OLD)			DRAWN		DESIGNED	CHECKED	APPROVED	RELEASED
			CHOI 17.12.22 J.S		CHOI 17.12.22 J.S	LIM 17.12.22 S.M	KANG 17.12.22 T.S	ENG 20.02.12 DEPT
DRAWING NO.			PART NO.					
JDC3-632470			DF51K-30DP-2DSA (805)					
CODE NO.								
CL 6652-0019-7-805								

SCALE 5:1
UNITS mm

DRAWING NO.
JDC3-632470
HRS HIROSE KOREA CO.,LTD.

PART NO.
DF51K-30DP-2DSA (805)
CODE NO.
CL 6652-0019-7-805

1/1