


Aug.1.2022 Copyright 2022 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
 本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



△数 COUNT	訂正事項 DESCRIPTION OF REVISIONS	擔當 B	檢圖 CHKD	年月日 DATE	△数 COUNT	訂正事項 DESCRIPTION OF REVISIONS	擔當 B	檢圖 CHKD	年月日 DATE
①	- 改正	BJH	LHJ	17. 06. 07	④	- 改正	BJH	LHJ	17. 12. 18
②	- 改正	BJH	LHJ	17. 09. 04	⑤	- 改正	BJH	LHJ	18. 02. 20
③	- 改正	BJH	LHJ	17. 10. 10	⑥	- 改正	BJH	LHJ	18. 04. 17

- NOTE
- ① LEAD CO-PLANARITY SHALL BE 0.10 MAX.
 - ② PIN ASSIGNMENT
 - ③ PACKING QUANTITY : 600 PCS/REEL
 - ④ BOTH PACKING CONDITIONS ARE AVAILABLE
- 注
- ① 平坦度 : 0.10 MAX
 - ② ピンアサイン
 - ③ 梱包量 : 600 個/リール
 - ④ 両方の包装条件を利用可能

NO.番号	DESCRIPTION 説明	MATERIAL 材料	FINISH 処理	REMARKS 備考
8	COVER TAPE カバーテープ	PET	-	
7	EMBOSS TAPE エンボステープ	PS	-	
6	CAP キャップ	THERMOPLASTIC 耐熱プラスチック	UL94V-0, BLACK COLOR	
5	SHELL シェル	STAINLESS STEEL ステンレス鋼	Ni1.0μm MIN ニッケル1.0μm MIN	
4	MID PLATE ミッドプレート	STAINLESS STEEL ステンレス鋼	Ni1.0μm MIN ニッケル1.0μm MIN	
3	GND PLATE グラウンドプレート	STAINLESS STEEL ステンレス鋼	-	
2	CONTACT 雄端子	COPPER ALLOY 銅合金	Contact Area : Au0.05μm MIN OVER PdNi0.75μm MIN OVER Ni2.0μm MIN Solder Tails : Au0.05μm MIN OVER Ni1.0μm MIN 接触面積 : ニッケル2.0μm 以上 + パラジウムニッケル0.75μm 以上 + 金0.05μm 以上 リード面積 : ニッケル1.0μm 以上 + 金0.05μm 以上	
1	INSULATOR 絶縁座	THERMOPLASTIC 耐熱プラスチック	UL94V-0, BLACK COLOR	

CODE NO. (OLD) 製品コード	DRAWN 製図	DESIGNED 設計	CHECKED 検図	APPROVED 承認	RELEASED 出図
	J.H.BOO	H.J.KIM	H.J.LEE	T.S.KANG	DEPT 18.05.30 ENG
DRAWING NO. 図番	JDC3-632525	PART NO. 製品名	CX80B1-24P		
SCALE 5:1	HRS HIROSE KOREA CO.,LTD.	CODE NO 製品コード	CL 6240-0005-0		
UNITS mm			1/2		

Aug.1.2022 Copyright 2022 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
 本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

