






△數	訂正事項	擔當	檢圖	年月日	△數	訂正事項	擔當	檢圖	年月日
COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	B Y	CHKD	DATE	COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	B Y	CHKD	DATE
△				.	△				.
△				.	△				.
△				.	△				.



嵌合断面図 (50:1)



注 1 . 平坦度は0.08mm以下となります.

2. 端子めっき仕様

接触部 : 金めっき 0.05 μ m MIN.

実装部 : 金めっき $0.05\mu\text{m}$ MIN.

下地 : ニッケルめっき 1 μ m MIN.

(表面：封孔处理)

3. 補強金具めっき仕様

接触部 : 金めっき 0.05 μ m MIN.


下地 : ニッケルめっき 1 μ m MIN.

(表面 : 封孔处理)

4. 図示近傍に HRS マーク または CAV No を表示します。


4	PS	CLEAR, エンボスキャリアテープ				
3	銅合金	3		7	PS	CLEAR, 補強用カラー
2	銅合金	2		6	PS	BLACK, プラスチックリール
1	LCP	UL94 V-0, BLACK		5	POLYESTER	CLEAR, カバーテープ
NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS		NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
REMARKS				DRAWN	DESIGNED	CHECKED
				S. H. PARK	S. H. PARK	H. W. JO
				20. 04. 15	20. 04. 15	20. 04. 15
				APPROVED	H. W. JO	RELEASED
				20. 04. 15	20. 04. 15	20. 04. 15
CODE NO. (COLD)		DRAWING NO.		PART NO.		
	SCALE	JDC3-632435-95		BM23PF0.8-50DS-0.35V(895)		
	10:1					
UNITS		HIROSE KOREA CO., LTD.		CODE NO		
				CL 6644-0066-2-895		
				1/3		

6> ◆推奨基板パターン図




◆推奨メタルマスク開口部図

メタルマスク厚 : $100 \mu\text{m}$



5> 鉛フリークリームはんだの温度プロファイル (推奨)



リフロー方式 : N_2 リフロー

リフロー回数 : 2回以下

1) 本加熱

220°C以上 60秒以下 (ピーク温度250°C)

2) 予備加熱

150~180°C 90~120秒



- 5> . 温度はコンタクトリード部近辺の基板表面温度を表します。
この温度プロファイルは上記適用条件のものです。
クリームはんだの種類、メーカー、基板サイズ、その他実装
部材等の条件により異なる場合がありますので、実装状態
を十分ご確認の上ご使用願います。
- 6> . 上記の推奨条件と、異なる設定を行なう場合は、弊社にご連絡を下さい。

	DRAWING NO.	JDC3-632435-95	PART NO.	BM23PF0.8-50DS-0.35V(895)
	SCALE	10:1	CODE NO	CL 6644-0066-2-895
UNITS	HIROSE KOREA CO., LTD.			2/3

エンボスキャリアテープ(5:1)



C-C (5:1)

リール形状および寸法 (Free)





引き出し方向


10 テーピング (Free)



D (10:1)



E-E (FREE)



製品ラベル詳細

SUPPLIER	QUANTITY	PART NO.	CODE NO.	DATE OF MANUFACTURED
生産月日	年 月 日	図番	*** ** *	
品名	BM23PF0. 8-50DS-0. 35V(895)	納入数量	1,000個	納入者
納入者	HIROSE KOREA			

- 7 . 1リール1,000個巻きです。
8 . () 内寸法は参考寸法です。
9 . エンボス梱包仕様は JIS C 0806 (IEC60286-3) に準拠しております。
10 . エンボスリールの外周(終端側)にエンボスキャリアテープ・カバーテープの補強を目的としたポリスチレン材の補強カラーを巻きつけております

DRAWING NO.	JDC3-632435-95	PART NO.	BM23PF0. 8-50DS-0. 35V(895)
SCALE	10:1	CODE NO.	CL 6644-0066-2-895
UNITS	mm		
HIROSE	HIROSE KOREA CO., LTD.		