








△數	訂正事項	擔當	檢圖	年月日		△數	訂正事項	擔當	檢圖	年月日	
COUNT	DISCRPTION OF REVISIONS	B	Y	CHKD	DATE	COUNT	DISCRPTION OF REVISIONS	B	Y	CHKD	DATE
△					. .	△					. .
△					. .	△					. .
△					. .	△					. .



NOTE

1. 平坦度 0.1mm MAX
2. 1リール：1,500個 コネクタ
3. UL(ファイルNo.E132750)認定品.
C-UL(ファイルNo.E132750)認定品.



3	COPPER ALLOY	CONTACT AREA : GOLD 0.2 μm MIN. SMT LEAD : GOLD 0.05 μm MIN. UNDER PLATING : NICKEL 1 μm MIN.	6	CONNECTOR	KW30-6S-1H		
2	PHOSPHOR BRONZE	Sn PLATED	5	PET	COVER TAPE		
1	LCP	UL94-V0, BLACK	4	PS	EMBOSS CARRIER TAPE		
NO.	MATERIAL	FINISH,REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH,REMARKS		
CODE NO. (OLD)			DRAWN	DESIGNED	CHECKED	APPROVED	RELEASED
							
			DRAWING NO.		PART NO.		
JDC3-632848			KW30-6S-1H (800)				
SCALE 4:1			CODE NO				
UNITS mm			CL 6669-0001-3-800				
 HIROSE KOREA CO.,LTD.			1 1				