










訂正事項		擔當	檢閱	年月日	訂正事項		擔當	檢閱	年月日
△數	DISCRIPTION OF REVISIONS	B	CHKD	DATE	△數	DISCRIPTION OF REVISIONS	B	CHKD	DATE
△				. .	△				. .
△				. .	△				. .
△				. .	△				. .



SECTION A-A



NOTE

1. 平坦度 0.1mm MAX
2. 1リール：1,500個 コネクタ
3. UL(ファイルNo.E132750)認定品。
C-UL(ファイルNo.E132750)認定品。



3	COPPER ALLOY	CONTACT AREA : GOLD 0.2mm MIN. SMT LEAD : GOLD 0.05mm MIN. UNDER PLATING : NICKEL 1mm MIN.	6	CONNECTOR	KW30-10S-1H
2	PHOSPHOR BRONZE	Sn PLATED	5	PET	COVER TAPE
1	LCP	UL94-V0, BLACK	4	PS	EMBOSS CARRIER TAPE
NO.	MATERIAL	FINISH.REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH.REMARKS

CODE NO. (OLD)	DRAWN	DESIGNED	CHECKED	APPROVED	RELEASED
	 CHOI 20.06.15 S.W.	 CHOI 20.06.15 S.W.	 LIM 20.06.15 S.M.	 LIM 20.06.15 S.M.	

	DRAWING NO.	JDC3-633094	PART NO.	KW30-10S-1H (800)	
	SCALE 2:1 UNITS mm	 HIROSE KOREA CO.,LTD.	CODE NO	CL 6669-0011-7-800	1/