











訂正事項		擔當	檢閱	年月日	訂正事項		擔當	檢閱	年月日
△數	DISCUSSION OF REVISIONS	B	CHKD	DATE	△數	DISCUSSION OF REVISIONS	B	CHKD	DATE
△				.	△				.
△				.	△				.
△				.	△				.



結合狀態



NOTE

1. 平坦度 0.1mm MAX
2. 1リール : 800個 コネクター

3. UL(ファイルNo.E132750)認定品

C-UL(ファイルNo.E132750)認定品.



3		COPPER ALLOY	CONTACT AREA : GOLD 0.2μm MIN. SMT LEAD : GOLD 0.05μm MIN. UNDER PLATING : NICKEL 1μm MIN.	C O N N E C T O R S				
2		PHOSPHOR BRONZE	Sn PLATED	6	CONNECTOR	KW30-2S-2V		
1		LCP	UL94-V0, BLACK	5	PET	COVER TAPE		
1		LCP	UL94-V0, BLACK	4	PS	EMBOSS CARRIER TAPE		
NO.		MATERIAL	FINISH,REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH,REMARKS		
CODE NO. (OLD)				DRAWN	DESIGNED	CHECKED	APPROVED	RELEASED
				CHOI 20.06.05 S.W	CHOI 20.06.05 S.W	LIM 20.06.12 S.M	LIM 20.06.12 S.M	
		DRAWING NO. JDC3-633096		PART NO. KW30-2S-2V (800)				
SCALE 5:1		HIROSE KOREA CO.,LTD.		CODE NO CL 6669-0017-3-800		1/1		
UNITS mm								