






	△數 COUNT	訂正事項 DISCRIPTION OF REVISIONS	擔營 B Y	檢圖 CHKD	年 月 日 DATE		△數 COUNT	訂正事項 DISCRIPTION OF REVISIONS	擔營 B Y	檢圖 CHKD	年 月 日 DATE
△					. .	△					. .
△					. .	△					. .
△					. .	△					. .



NOTE

1. 平坦度 0.1mm MAX
2. 1リール：1,500個 コネクタ
3. UL(ファイルNo.E132750)認定品。
C-UL(ファイルNo.E132750)認定品。



3	COPPER ALLOY	CONTACT AREA : GOLD 0.2μm MIN. SMT LEAD : GOLD 0.05μm MIN. UNDER PLATING : NICKEL 1μm MIN.	6	CONNECTOR	KW30-4S-1H		
2	PHOSPHOR BRONZE	Sn PLATED	5	PET	COVER TAPE		
1	LCP	UL94-V0, BLACK	4	PS	EMBOSS CARRIER TAPE		
NO.	MATERIAL	FINISH,REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH,REMARKS		
CODE NO. (OLD)			DRAWN	DESIGNED	CHECKED	APPROVED	RELEASED
			SHIN 22.12.22 J.H	SHIN 22.12.22 J.H	LIM 22.12.22 S.M	LIM 22.12.22 S.M	
DRAWING NO. JDC3-633959			PART NO. KW30-4S-1H (800)				
SCALE 5:1			CODE NO				
UNITS mm			CL 6669-0006-7-800				
HRS HIROSE KOREA CO.,LTD.			1/1				