








Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



製品コード	製品名	極数	A	B	C	D
CL536-0301-8-21	DF13A- 2P-1.25H(21)	2	1.25	4.15	7.15	5.65
CL536-0302-0-21	DF13A- 3P-1.25H(21)	3	2.5	5.4	8.4	6.9
CL536-0303-3-21	DF13A- 4P-1.25H(21)	4	3.75	6.65	9.65	8.15
CL536-0304-6-21	DF13A- 5P-1.25H(21)	5	5.0	7.9	10.9	9.4
CL536-0305-9-21	DF13A- 6P-1.25H(21)	6	6.25	9.15	12.15	10.65
CL536-0306-1-21	DF13A- 7P-1.25H(21)	7	7.5	10.4	13.4	11.9
CL536-0307-4-21	DF13A- 8P-1.25H(21)	8	8.75	11.65	14.65	13.15
CL536-0308-7-21	DF13A- 9P-1.25H(21)	9	10.0	12.9	15.9	14.4
CL536-0309-0-21	DF13A-10P-1.25H(21)	10	11.25	14.15	17.15	15.65
CL536-0310-9-21	DF13A-11P-1.25H(21)	11	12.5	15.4	18.4	16.9
CL536-0311-1-21	DF13A-12P-1.25H(21)	12	13.75	16.65	19.65	18.15
CL536-0313-7-21	DF13A-14P-1.25H(21)	14	16.25	19.15	22.15	20.65
CL536-0314-0-21	DF13A-15P-1.25H(21)	15	17.5	20.4	23.4	21.9

6 推奨パターン図



- 注 1 DF13-*S-1.25Cとの嵌合高さは、3.6mmです。
2 中央の凸部（スタンドオフ）は5極以上にあります。
3 ロック穴は、2～3極は中央に1個、4～15極は図のように2個あります。
4 リード平坦度は、金具を含めて0.1mm以内です。
5 7～15極のHRSマーク、端子No. 1マークは破線の位置になります。
6 推奨メタルマスク厚：0.15～0.2mm
推奨開口率：100%

2	黄銅	表面：すずめっき 1μm min 下地：銅めっき 1μm min	5	ポリエステル	カバーテープ、CLEAR
1	ポリアミド樹脂	BEIGE, UL94V-0	4	PS	エンボステープ、CLEAR
部番	材質	処 理 , 備 考	部番	材質	処 理 , 備 考
UNITS mm		SCALE 5 : 1	△の数	訂 正 記 事	設 計
承認 : TS. SAKATA 09.08.21 検 図 : TS. FUKUSHIMA 09.08.21 設 計 : SN. KOBAYASHI 09.08.20 製 図 : YK. NAKATSU 09.06.19		図番 : ADC3-162444-15 製品名 : DF13A-*P-1.25H(21) 製品コード : CL536-		検 図	
HRS HIROSE ELECTRIC CO., LTD.				年月日	
				1/2	



図番:	ADC3-162444-15		
製品名:	DF13A-*P-1.25H<21>		
製品 コード	CL536-		2/2