


1			2			3			4		
△の数 COUNT		訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	担当検図 BY CHKD		年月日 DATE	△の数 COUNT		訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	担当検図 BY CHKD		年月日 DATE
△						△					
△						△					
△						△					



① 適合電線 AWG 30

部番	材 質	処 理 , 備 考	部番	材 質	処 理 , 備 考
1	りん青銅	接触部 金めつき 0.2μ 他 ニッケルめつき 1μ			
一 般 公 差 GENERAL DIMENSION TOLERANCE			旧製品コード CODE NO. (OLD)		
寸法区分 OVER TO TOLERANCE	公 差 TOLERANCE		製 図 DRAWN		
6 18 ±0.3			担 当 DESIGNED		
18 50 ±0.7			検 図 CHECKED		
50 125 ±1			承 認 APPROVED		
125 250 ±1.3			出 図 RELEASED		
250 500 ±2			製品名 PART NO. DF1B-30SCFA		
角度 ANGULAR ±1°			製品コード CODE NO. CL541-0684-4		
単位 UNITS mm			1		