




△の数	訂正記事	担当	検図	年月日	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日
△ 1	RE-PC-2777	小間		63.8.29	△				
△					△				
△					△				



注1. 部分金めっき範囲を示す。

注1. 部分金めつき範囲を示す。				1	リン青銅	接触部 圧着部	金0.2μ ニッケル	11007 100本入り							
部番	材	質	処	理	備	考	部番	材	質	処	理	備	考		
一般公差	寸法区分	公差	製図	担当	検図	査閲	承認	出図	PCC 63.8.25 小間	PCC 63.8.25 小間	PCC 63.8.25 秋山	PCC 63.8.27 佐藤	山 63.8.27 本間		
														6以下	±0.3
														6をこえ 18以下	±0.5
														18をこえ 50以下	±0.7
														50をこえ 125以下	±1
														125をこえ 250以下	±1.3
角	度	±1°													
旧図	CL	-	-	-	図名	製品名			DF11-2428SCA						
旧図	DC4-	-	-	図番	ADC4-80088-		尺度	単位	製品コード	CL543-0551-3-					
旧図							10	mm		△					

形別
記布先