




		訂正記号		設計検図		年月日	
	△の数 COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	BY	CHKD		DATE	
▽					△	.	.
▽					△	.	.
▽					△	.	.



製品コード	製 品 名	極 数	A	B
543-0553-9-06	DF11-6DS-2DSA(06)	6	8.0	4.0
543-0554-1-06	DF11-8DS-2DSA(06)	8	10.0	6.0
543-0555-4-06	DF11-10DS-2DSA(06)	10	12.0	8.0
543-0556-7-06	DF11-12DS-2DSA(06)	12	14.0	10.0
543-0557-0-06	DF11-14DS-2DSA(06)	14	16.0	12.0
543-0558-2-06	DF11-16DS-2DSA(06)	16	18.0	14.0
543-0559-5-06	DF11-18DS-2DSA(06)	18	20.0	16.0
543-0560-4-06	DF11-20DS-2DSA(06)	20	22.0	18.0
543-0561-7-06	DF11-22DS-2DSA(06)	22	24.0	20.0
543-0562-0-06	DF11-24DS-2DSA(06)	24	26.0	22.0
543-0563-2-06	DF11-26DS-2DSA(06)	26	28.0	24.0
543-0564-5-06	DF11-28DS-2DSA(06)	28	30.0	26.0
543-0565-8-06	DF11-30DS-2DSA(06)	30	32.0	28.0
543-0566-0-06	DF11-32DS-2DSA(06)	32	34.0	30.0

注1 推奨基板穴径 $\phi 0.8^{+0.1}_{-0}$ mm
注2 キンク加工有効穴径 $\phi 0.8^{+0.05}_{-0}$ mm

1	ポリアミド樹脂	UL94V-0 黒色	2	りん青銅	接触部：金めっき 0.2μm min リード部：すずめっき 2μm min その他：ニッケルめっき 1μm min
部番	材質	処理	備考	材質	処理
備考 REMARKS					
 図番 DRAWING NO. 尺度 SCALE ADC3-162401-10 5 : 1 単位 UNITS mm			製品名 PART NO. DF11-*DS-2DSA(06) 製品コード CODE NO. CL543		
旧製品コード CODE NO. (OLD) CL			製造 製図 設計 検図 承認 出図 DRAWN NC 704.3.2 梅原 CHECKED NC 704.3.2 宮崎 APPROVED NC 704.3.2 小関 RELEASED		
 HRS HIROSE ELECTRIC CO., LTD.			1/1		