



May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


A
B
C
D
E
F



A-A (20 : 1)




B-B (20 : 1)




圧着端子挿入図 ③

水平挿入 ○



斜め挿入 ×



- 注1. 1リール30000本巻き。
2. 使用電線
芯線サイズ: AWG28 (7/0.127) ~ AWG36 (7/0.05)
被覆外形: $\phi 0.27 \sim 0.58$ mm
③ 性能信頼性を維持するため、圧着端子 (MDF76-2836PCFA (41)) を斜めに挿入しないで下さい。

部番		材 質		処 理 , 備 考		部番	1	りん青銅	接触部: 金めっき 0.2 μ m min. 圧着部: すずめっき 1 μ m min. 下地: ニッケルめっき 0.5 μ m min.
UNITS mm		SCALE 10 : 1		訂 正 記 事		設 計		検 図	
HRS HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承認 : TS. SAKATA 09.05.29 検 図 : HK. UMEHARA 09.05.29 設 計 : KT. ISHII 09.05.29 製 図 : KT. ISHII 09.05.29		図番 : ADC3-310367-01 製品名 : MDF76-2836PCFA(41) 製品コード : CL547-0919-4-41		年月日		1/1	