

Jan.1.2025 Copyright 2025 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.  
 本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問い合わせ下さい。

適合コネクタ 適合ケーブル 適合機械		適合タンシ A3-2630 SC				
性能						
NO	項目名称	条件	試験規格	ゲージ	測定器	目視感
1	形状・材質・処理	DC3-40014及び準処規格に適合のこと				○
2	表示	同上				○
3	主要部 熱処理	HRC で規格に適合のこと	45~50		○	
4	表面処理	サビ、ハクリのないこと				○
5	外観 1	ネジ類のユルミがないこと				○
6		スプリング類の破損				○
7	外観 2	ハンドル部変形				○
8		歯型類の破損		圧着品		○
9	動作 1	ハンドル部の動作機構 (弁室)				○
10	動作 2	ロケーター、ホルダーの動作機構				○
11	動作 3	ラチェット部の動作機構				○
12	クリンプハイト	AWG 26 のケーブルにて規格を満足	0.5±0.04		M(2170)	
13	〃	AWG 28 ”	0.44±0.04		M	
14	〃	AWG 30 ”	0.44±0.04		M	
15	引張強度	AWG 26 ”	2.4kg以上		○	
16	〃	AWG 28 ”	1.6kg以上		○	
17	〃	AWG 30 ”	1kg以上		○	
18	ストッパ寸法	シャットハイト規格値を満足				
19	安全性	安全カバーの取付が確実なこと				
20		安全装置の動作				
21	附属品	附属品が揃っていること				
備考	5 形状図記 408 60.930		製図 担当 検図 査閲 承認 出図			
						
			治工具製品規格表		製品名 A3-TA2630HC	
図番 DC3-40014		製品コード		CL550-0160-4		