










1		2		3		4		5		6		7		8	
								△の数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	担当検図 BY CHKD	年月日 DATE	△の数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	担当検図 BY CHKD	年月日 DATE
								△			.	△			.
								△			.	△			.
								△			.	△			.



本 体
B O D Y

プロテクタ
PROTECTOR

クランプ
CLAMP



組合せ図
ASSEMBLY FIGURE

$$\frac{A - A(5:1)}{B - B(5:1)}$$


2~4	PBT樹脂	クロ	UL94V-0	1	ベリウム銅	ニッケル下地+金めっき
部番	材質	処理、備考	処	理、備考	材	質
旧製品コード CODE NO. (OLD)						
一般公差 GENERAL DIMENSION TOLERANCE						
寸法区分						
OVER						
6		±0.3				
18		±0.5				
30		±0.7				
50		±1				
75		±1				
125		±1				
250		±1.3				
500		±2				
角度 ANGULAR ±°						
図番		DRAWING NO.				
ADC3-016957		HIF4-40D-3.18R				
単位 UNITS		製品名 PART NO.				
mm		製品コード CODE NO.				
mm		CL563-0029-6				
単位 UNITS		1				
mm		1				