






May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。




推奨ランド・ホール寸法図(2:1)
(基板厚t=1.6mm、メタルマスク厚t=0.12mm)



2 フローティング方向



カン合断面図(5:1)








- 注 1 本製品のSMTリード部の平坦度は0.1以下となります。
2 本製品のフローティング量は±0.6mm MAXです。
3 本製品の吸着スペースを示します。
4 本製品の納入形態はエンボス梱包とします。(1リール500個)
5 製品には性能に影響のない範囲で製造工程における傷や打痕がつくことがあります。
6 ()内寸法は、参考値とします。

3	銅合金	接触部: 金めっき 0.1μm	6	ポリエステル	(エンボスカバーテープ)
		実装部: 金めっき 0.03μm			
		下地: ニッケルめっき 1.3μm			
2	ポリアミド樹脂	クロ UL94V-0	4	黄銅	純すずめっき 3μm
1	ポリアミド樹脂	クロ UL94V-0			下地: ニッケルめっき 1μm
部番	材質	処理, 備考	部番	材質	処理, 備考
UNITS mm		SCALE 2 : 1	△の数	訂正記事	設計
HRS HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承認: HS.OKAWA 14.05.08	検図: KN.SHIBUYA 14.05.08	設計: AH.EDASHIGE 14.05.08	製図: Wonsuk.Yoon 14.05.08
		図番: ADC3-352597-00		製品名: FX22-50P-0.5SH	
		製品コード: CL572-3002-7-00		1/2	

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

4 エンボス梱包状態図



HRS

図番: ADC3-352597-00
製品名: FX22-50P-0.5SH
製品コード: CL572-3002-7-00

2/2