







May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。




推奨ランド・ハ・ターン寸法図(2:1)
(基板厚t=1.6mm、メタルマスク厚t=0.12mm)



- 注 1 本製品のSMTリード部の平坦度は0.1以下となります。
2 本製品の吸着スペースを示します。
3 本製品の納入形態はエンボス梱包とします。(1リール700個)
4 製品には性能に影響のない範囲で製造工程における傷や打痕がつくことがあります。
5 ()内寸法は、参考値とします。




2	銅合金	接触部：金めっき 0.1μm	5	ポリエステル	(エンボスカバーテープ)
		実装部：金めっき 0.03μm	4	ポリスチレン樹脂	(エンボスキャリアテープ)
		下 地：ニッケルめっき 1.3μm	3	黄銅	純すずめっき 3μm
1	LCP樹脂	クロ UL94V-0			下 地：ニッケルめっき 1μm
部番	材 質	処 理 , 備 考	部番	材 質	処 理 , 備 考

UNITS mm		SCALE 2 : 1		△の数	訂 正 記 事	設 計	検 査	年月日
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承 認 : HS.OKAWA	14.02.24	図番:	ADC3-352600-00			
		検 図 : KN.SHIBUYA	14.02.24	製品名:	FX22-40S-0.5SH			
		設 計 : AH.EDASHIGE	14.02.24	製品コード	CL572-3100-6-00			
		製 図 : AH.EDASHIGE	14.02.24					
		 1/2						



May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

3 エンボス梱包状態図

引き出し方向
→



リール状態図(FREE)



HRS

図番: ADC3-352600-00
製品名: FX22-40S-0.5SH
製品コード: CL572-3100-6-00

2/2