


推奨ランドパターン寸法図
(メタルマスク厚: $t=0.12$)



注1 本製品の端子およびシールの平坦度は○.1以下となります。

② ランドパターン内側のの範囲は、パターン禁止またはレジスト処理の対策が必要となります。

③ ()内は参考寸法となります。

④ 製品には性能に影響のない範囲で製造工程における傷や打痕がつくことがあります。


⑤ 本製品の納入形態はエンボス梱包とし、1リールの製品数量は1000個となります。仕様の詳細は次頁を参照願います。

			6		ポリイミド		吸着テープ							
3	りん青銅	接触部：金めっき0.1μm min.			5	ポリエステル		カバーテープ						
		実装部：金めっき0.03μm min.			4	PS樹脂		エンボステープ						
		下地：ニッケルめっき1μm min.			2	黄銅	表面：純ずめっき1μm min.							
1	PA樹脂	黒 UL94V-0					実装部：ニッケルめっき2μm min.							
部番		材 質		処 理 , 備 考		部番	材 質		処 理 , 備 考					
UNITS mm				SCALE 4 : 1		△の数 2	訂 正 記 事 DIS-F-005350		設 計 KN. SHIBUYA		検 図 HT. YAMAGUCHI		年月日 11. 03. 08	
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.				承 認 : HS. OKAWA		10. 04. 01		図番 : ADC3-330389-00						
				検 図 : HS. OKAWA		10. 04. 01		製品名 : FX16M2-41S-0. 5SV						
				設 計 : TP. MATSUMOTO		10. 04. 01		製品 コード						
				製 図 : TP. MATSUMOTO		10. 04. 01		CL575-3002-6-00						

Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

梱包仕様図(2:1)

リール状態図(FREE)



HR5

DRAWING NO.	ADC3-330389-00
PART NO.	FX16M2-41S-0.5SV
CODE NO.	CL575-3002-6-00

2/2