





1	2	3	4	5	6	7	8
△の数 COUNT	訂正記 DESCRIPTION OF REVISIONS	年月日 DATE	△の数 COUNT	訂正記 DESCRIPTION OF REVISIONS	年月日 DATE	設計校 BY CHKD	年月日 DATE
△			△				
△			△				
△			△				




推奨基板寸法図



製品名	製品コード	極数	A	B	C
HIF3F-10PA-2.54DS(71)	CL615-0041-6-71	10	20.5	17.5	10.16
HIF3F-16PA-2.54DS(71)	CL615-0042-9-71	16	28.1	25.1	17.78
HIF3F-20PA-2.54DS(71)	CL615-0043-1-71	20	33.2	30.2	22.86
HIF3F-26PA-2.54DS(71)	CL615-0044-4-71	26	40.8	37.8	30.48
HIF3F-30PA-2.54DS(71)	CL615-0045-7-71	30	45.9	42.9	35.56
HIF3F-34PA-2.54DS(71)	CL615-0046-0-71	34	51.0	48.0	40.64
HIF3F-40PA-2.54DS(71)	CL615-0047-2-71	40	58.6	55.6	48.26
HIF3F-50PA-2.54DS(71)	CL615-0048-5-71	50	71.3	68.3	60.96
HIF3F-60PA-2.54DS(71)	CL615-0049-8-71	60	84.0	81.0	73.66

- 注 1 50極、60極の誤挿入防止キー用溝寸法は26.96になります。
2 中央のA*サ-部は極数により右に移動します。
3 *は極数を示します。
4 () 内寸法は、参考値を示します。



1	PBT樹脂	クロ	UL94V-0	2,3	黄銅	接 触 部 : 金めっき 0.2μm min デライ*部 : 銅すずめっき 2μm min 下 地 : ニッケルめっき 2.5μm min
部番	材 質	処 理 , 備 考	部 番	材 質	製 図 設 計 図 承 認 出 図 DRAWN DESIGNED CHECKED APPROVED RELEASED	
備考	REMARKS					
旧製品コード CODE NO. (OLD) CL	図番 DRAWING NO. ADC3-150811-21	製品名 PART NO. HIF3F-**PA-2.54DS(71)	製品コード CODE NO. CL615	1	8	FORM NO. 233