

訂正記事		設計検図		年月日	
△の数 COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	B Y	C H K D	D A T E	
△				.	.
△				.	.
△				.	.







图 6-1-1 板基墩柱




製品名	製品コード	極数	A	B	C	D	極性キ一取付部
HIF3FC- 10PA-2, 54DS(71)	CL616-0061-0-71	10	20.2	17.5	10.16	4.1	な し
HIF3FC- 14PA-2, 54DS(71)	CL616-0062-2-71	14	25.28	22.58	15.24	4.1	右側1箇所
HIF3FC- 16PA-2, 54DS(71)	CL616-0063-5-71	16	27.82	25.12	17.78	4.1	
HIF3FC- 20PA-2, 54DS(71)	CL616-0064-8-71	20	32.9	30.2	22.86	4.1	
HIF3FC- 26PA-2, 54DS(71)	CL616-0065-0-71	26	40.52	37.82	30.48	4.1	
HIF3FC- 30PA-2, 54DS(71)	CL616-0066-3-71	30	45.6	42.9	35.56	4.1	
HIF3FC- 34PA-2, 54DS(71)	CL616-0067-6-71	34	50.68	47.98	40.64	4.1	
HIF3FC- 40PA-2, 54DS(71)	CL616-0068-9-71	40	58.3	55.6	48.26	4.1	
HIF3FC- 50PA-2, 54DS(71)	CL616-0069-1-71	50	71.0	68.3	60.96	4.1	
HIF3FCA-50PA-2, 54DS(71)	CL616-0070-0-71	50	71.0	68.3	60.96	26.96	

注 10 種には、中央部のスタンションがありません。

① 題性キ一 取付部は製品により数が異なりますので、上表をご参照下さい。

② * * は、極数を示します。

③ () 内寸法は、参考値を示します。



1	PBT樹脂	クロ UL94V-0	2,3	黄銅	接 触 部: 金めっき 0.2μm min テ ィ ン 部: 純すずめっき 2μm min 下 地: ニッケルめっき 2μm min
部番	材 質	処 理, 備 考	部番	材 質	処 理, 備 考
備考	REMARKS				
				製 図 DRAWN	設 計 DESIGNED
				検 査 CHECKED	出 図 RELEASED
				04.02.13 鈴木	04.2.13 中村
				04.2.13 山口	04.2.13 大川
旧製品コード CODE NO. (OLD) CL	図番 DRAWING NO. ADC3-151846-21	製品名 PART NO. HIF3FC-**-PA-2.54DS (71)			
	尺 度 SCALE FREE	製品コード CODE NO. CL616			
	単位 UNITS mm				