


May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
 本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



推奨基板寸法図

| 製品名 | 製品コード | 極数 | A | B |
|---------------------|-----------------|----|-------|-------|
| A1- 4PA-2.54DSA(71) | CL619-0036-1-71 | 4 | 4.78 | 2.54 |
| A1- 6PA-2.54DSA(71) | CL619-0021-4-71 | 6 | 7.32 | 5.08 |
| A1- 8PA-2.54DSA(71) | CL619-0037-4-71 | 8 | 9.86 | 7.62 |
| A1-10PA-2.54DSA(71) | CL619-0022-7-71 | 10 | 12.40 | 10.16 |
| A1-12PA-2.54DSA(71) | CL619-0023-0-71 | 12 | 14.94 | 12.70 |
| A1-14PA-2.54DSA(71) | CL619-0024-2-71 | 14 | 17.48 | 15.24 |
| A1-16PA-2.54DSA(71) | CL619-0025-5-71 | 16 | 20.02 | 17.78 |
| A1-18PA-2.54DSA(71) | CL619-0026-8-71 | 18 | 22.56 | 20.32 |
| A1-20PA-2.54DSA(71) | CL619-0027-0-71 | 20 | 25.10 | 22.86 |
| A1-24PA-2.54DSA(71) | CL619-0028-3-71 | 24 | 30.18 | 27.94 |
| A1-26PA-2.54DSA(71) | CL619-0029-6-71 | 26 | 32.72 | 30.48 |
| A1-30PA-2.54DSA(71) | CL619-0030-5-71 | 30 | 37.80 | 35.56 |
| A1-34PA-2.54DSA(71) | CL619-0031-8-71 | 34 | 42.88 | 40.64 |
| A1-40PA-2.54DSA(71) | CL619-0032-0-71 | 40 | 50.50 | 48.26 |
| A1-50PA-2.54DSA(71) | CL619-0033-3-71 | 50 | 63.20 | 60.96 |
| A1-60PA-2.54DSA(71) | CL619-0034-6-71 | 60 | 75.90 | 73.66 |
| A1-64PA-2.54DSA(71) | CL619-0035-9-71 | 64 | 80.98 | 78.74 |

注 1 () 内寸法は参考値を示します。

紙図面を電子データ化

| | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|------------------|
| 1 | PBT樹脂 | 黒色 | 2 | 黄銅 | 接触部 : 金めっき 0.2μm min. ディップ部 : 純ずめっき 2μm min. 下地 : ニッケルめっき 2.5μm min. | |
| NO. | MATERIAL | FINISH . REMARKS | NO. | MATERIAL | FINISH . REMARKS | |
| UNITS mm | SCALE FREE | COUNT 2 | DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-F-00015681 | DESIGNED YU. NAKADA | CHECKED HT. YAMAGUCHI | DATE 20221021 |
| APPROVED : KJ. KATAYOSE 20050105 | | DRAWING NO. ADC-152791-71-21 | | | | |
| CHECKED : HS. OKAWA 20050105 | | PART NO. A1- ** PA-2.54DSA(71) | | | | |
| DESIGNED : KT. DOI 20050105 | | CODE NO. CL619 | | | | |
| DRAWN : KT. DOI 20050105 | | | | | | |