




△の数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	担当係 BY CHKD	年月日 DATE	△の数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	担当係 BY CHKD	年月日 DATE
△			・ ・	△			・ ・
△			・ ・	△			・ ・
△			・ ・	△			・ ・

圖法推獎基板尺寸



製品名	製品コード	種数	A	B
A2-1PA-2.54DSA(71)	CL620-0051-5-71	1	2.24	—
A2-2PA-2.54DSA(71)	CL620-0052-8-71	2	4.78	2.54
A2-3PA-2.54DSA(71)	CL620-0053-0-71	3	7.32	5.08
A2-4PA-2.54DSA(71)	CL620-0054-3-71	4	9.86	7.62
A2-5PA-2.54DSA(71)	CL620-0055-6-71	5	12.40	10.16
A2-6PA-2.54DSA(71)	CL620-0056-9-71	6	14.94	12.70
A2-7PA-2.54DSA(71)	CL620-0057-1-71	7	17.48	15.24
A2-8PA-2.54DSA(71)	CL620-0058-4-71	8	20.02	17.78
A2-9PA-2.54DSA(71)	CL620-0059-7-71	9	22.56	20.32
A2-10PA-2.54DSA(71)	CL620-0060-6-71	10	25.10	22.86
A2-11PA-2.54DSA(71)	CL620-0061-9-71	11	27.64	25.40
A2-12PA-2.54DSA(71)	CL620-0062-1-71	12	30.18	27.94
A2-13PA-2.54DSA(71)	CL620-0063-4-71	13	32.72	30.48
A2-14PA-2.54DSA(71)	CL620-0064-7-71	14	35.26	33.02
A2-15PA-2.54DSA(71)	CL620-0065-0-71	15	37.80	35.56
A2-16PA-2.54DSA(71)	CL620-0066-2-71	16	40.34	38.10
A2-17PA-2.54DSA(71)	CL620-0067-5-71	17	42.88	40.64
A2-18PA-2.54DSA(71)	CL620-0068-8-71	18	45.42	43.18
A2-19PA-2.54DSA(71)	CL620-0069-0-71	19	47.96	45.72
A2-20PA-2.54DSA(71)	CL620-0070-0-71	20	50.50	48.26

1 () 内寸法は、参考値を示します。



1	PBT樹脂	□□	UL94V-0	2	黄銅	接 触 部: 金めっき 0.2μm min デバリ部: 純すずめっき 2μm min 下 地: ニッケルめっき 2.5μm min
部番	材 質	処 理 , 備 考	部番	製 図 DRAWN	質 量	材 質
備考	REMARKS			DESIGNED	検 査 CHECKED	出 図 RELEASED
				HIF 04.05.22 鈴木	HIF 04.05.22 中村	HIF 04.05.22 大川
旧製品コード CODE NO. (OLD) CL	図番 DRAWING NO. ADC3-018389-21	製品名 PART NO. A2-PA-2.54DSA(71)	製品コード CODE NO. CL620			
	図 尺 度 SCALE FREE	単位 UNITS mm	HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.			