





- 注 1. () 寸法は参考値となります。
2. 本製品の納入形態はエンボス梱包とし、1リールの製品数量は200個となります。
詳細な梱包仕様は2/2を参照ください。
3 図示近傍にロットNo. を示します。
4. 本製品の平坦度は0.15mm Maxとなります。

7	POLYIMIDE	(吸着テープ)	9	PE	(カバーテープ)				
3	銅合金	接触部 : Ni1.25μm + Au0.25μm	8	PS	(エンボステープ)				
		リード部 : Ni1.25μm + Sn2.54μm	6	銅合金	Ni1.25μm + Sn2.54μm				
2	LCP	ブラック UL94V-0	5	銅合金	Ni1.25μm + Sn2.54μm				
1	LCP	ブラック UL94V-0	4	銅合金	接触部 : Ni1.25μm + Au0.25μm				
					リード部 : Ni1.25μm + Sn2.54μm				
NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS		NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS			
UNITS mm		SCALE 2 : 1		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS		DESIGNED	CHECKED	DATE
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : TM. MATSUO	20210611	DRAWING NO.	ADC-377829-10-00				
		CHECKED : NH. TAMAI	20210611	PART NO.	ER8-120P-0.8SH(10)				
		DESIGNED : TF. SUGAWARA	20210611	CODE NO.	CL0625-0047-0-10				
		DRAWN : DS. HIROWATARI	20210309	 1/2					

