








カン合状態図


- 注 1. SMT平坦度は0.1mmMAXとなります。
2. FPC基板に実装する場合は裏打ちの補強を行い、実装後のコネクタにたわみ等の負荷がかからない様にして下さい。
3. ロット表示は右表の通りとなります。
例: 8GFD→2008/7/15 ラインNo. 4
4. コネクタ抜去には専用の治具が必要となります。
5. 端子リード部がシェルで覆われているため、実装後のリワークはできません。

年		月		日				ラインNo.	
年	コード	月	コード	日	コード	日	コード	ラインNo.	コード
10	0	Jan	A	1	1	11	B	21	M
11	1	Feb	B	2	2	12	C	22	N
12	2	Mar	C	3	3	13	D	23	P
13	3	Apr	D	4	4	14	E	24	Q
14	4	May	E	5	5	15	F	25	R
15	5	Jun	F	6	6	16	G	26	S
16	6	Jul	G	7	7	17	H	27	T
17	7	Aug	H	8	8	18	J	28	U
08	8	Sep	I	9	9	19	K	29	V
09	9	Oct	J	10	A	20	L	30	W
		Nov	K			31	X		
		Dec	L						

A-A(FREE)




B-B(FREE)



2	LCP	UL94V-0 , 黒	6	PS	黒
1	りん青銅	接触部:金めっき 0.3μm min リード部:金めっき 0.1μm min その他:ニッケルめっき 2μm min	5	ポリエステル	透明
部番	材 質	処 理 , 備 考	4	PS	透明
			3	りん青銅	全面:スズめっき 1μm min 下地:銅めっき 0.2μm min
UNITS mm		SCALE 5 : 1	訂 正 記 事		設 計
HRS HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承認 : TS. SAKATA 13.05.29 検 図 : TS. SAKATA 13.05.29 設 計 : TP. MATSUMOTO 13.05.28 製 図 : TP. MATSUMOTO 13.05.28	図番 : ADC3-310170-04 製品名 : DF36A-40S-0.4V(55) 製品コード : CL662-4003-6-55		検 図
					年月日
					1/2

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


梱包仕様図 (FREE)




引き出し方向

C-C


テーピング仕様 (FREE)



リール形状および寸法



推奨パターン図



グラント部

推奨メタルマスク

厚さ: 0.1mm
開口率: リード部 90%
グラント部 100%

製品ラベル詳細

生産月日	年 月 日
製品コード	CL662-4003-6-55
製品名	DF36A-40S-0.4V(55)
納入数量	500pcs
納入者	ヒロセ電機(株)

- 注 6. 1リール500個巻きとなります。
7 JIS C 0806に基づいています。(自動実装用部品のパッケージング)
8. ()内の寸法は参考寸法です。

HRS

図番:	ADC3-310170-04
製品名:	DF36A-40S-0.4V(55)
製品コード	CL662-4003-6-55

2/2