


Aug.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問い合わせ下さい。




| 部番 | 材質 | 処理、備考 | 部番 | 材質 | 処理、備考 |
|----|-----|--|----|--------|--|
| 3 | 黄銅 | 接触部：金めっき0.05μm MIN リード部：金めっき0.05μm MIN 下地：ニッケルめっき1μm MIN | 8 | PS | リール、BLACK |
| 2 | 黄銅 | 接触部：金めっき0.05μm MIN リード部：金めっき0.05μm MIN 下地：ニッケルめっき1μm MIN | 7 | ポリエステル | カバーテープ、CLEAR |
| 1 | LCP | BLACK, UL94V-0 | 6 | PS | エンボステープ、CLEAR |
| | | | 5 | ステンレス | — |
| | | | 4 | 黄銅 | 全面：すずめっき1μm MIN 下地：ニッケルめっき0.5μm MIN |

| UNITS | SCALE | 訂正記事 | 設計 | 検図 | 年月日 |
|-------|-------|-----------------------|--------------|--------------|----------|
| mm | FREE | △の数 5 DIS-H-007735 | MI. SAKIMURA | TS. KUMAZAWA | 13.03.22 |

| | | | | |
|----|-------------|----------|-------|------------------|
| 承認 | HK. UMEHARA | 10.01.05 | 図番 | ADC3-324909-02 |
| 検図 | HK. UMEHARA | 10.01.05 | 製品名 | DF50-40DP-1V(51) |
| 設計 | TT. OHSAKO | 10.01.05 | 製品コード | CL665-0005-9-51 |
| 製図 | TT. OHSAKO | 10.01.05 | | |

Aug.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
 本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



注4. 1リール 1000個巻きとなります。
 5 JIS C 0806に基づいています。
 (自動実装部品のパッケージング)
 6. ()内の寸法は参考寸法です。
 7 丸穴のセンターと長穴のセンターの位置ずれは MAX0.05mm.

| | | | |
|------------|--------|------------------|-----|
| HRS | 図番: | ADC3-324909-02 | 3/2 |
| | 製品名: | DF50-40DP-1V(51) | |
| | 製品コード: | CL665-0005-9-51 | |