








Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。




A (10 : 1)



推奨パターン図 (実装面側) (FREE)





嵌合状態図 (5 : 1)



メタルマスク開口部推奨加工図 (FREE)

メタルマスク厚さ : 0.1mm
開口率 : 100%



注1. リード平坦度は、金具を含めてMAX0.1mm.

2. 部にパターンがあり、レジストが行われていない場合、コネクタ端子と接触する可能性がありますので、ご注意ください。

3. フレキシ基板に実装する際は問い合わせてください。

3	黄銅	接触部 : 金めっき0.05μm MIN リード部 : 金めっき0.05μm MIN 下地 : ニッケルめっき 1μm MIN	8	PS	リール, BLACK
2	黄銅	接触部 : 金めっき0.05μm MIN リード部 : 金めっき0.05μm MIN 下地 : ニッケルめっき 1μm MIN	7	ポリエステル	カバーテープ, CLEAR
1	LCP	NATURAL, UL94V-0	6	PS	エンボステープ, CLEAR
部番	材質	処理, 備考	5	ステンレス	—
4	黄銅	全面 : すずめっき 1μm MIN 下地 : ニッケルめっき0.5μm MIN	部番	材質	処理, 備考
UNITS	mm	SCALE	△の数	訂正記事	設計
FREE	△	承認 : KI.AKIYAMA 15.11.04 検図 : TS.FUKUSHIMA 15.11.04 設計 : TS.MIYAKI 15.11.02 製図 : TS.MIYAKI 15.11.02	図番 : ADC-339519-61-01 製品名 : DF50-20DP-1V(61) 製品コード : CL665-0019-3-61	年月日	1/2

