






Δの数 COUNT	訂正記 DESCRIPTION OF REVISIONS	年月日 DATE	設計検 BY CHKD	設計検 年 月 日 DATE
△				
△				
△				

推奨基板パターン寸法




A-A(10:1)



注 1 リード平坦度: 0.1 MAX

2 部品にパターンがあり、レジスト処理が行われていない場合、コネクタ端子と接触する可能性がありますのでご注意ください。

かん合図



かん相手およびスタッキング高さ(h)

ハッター	レセプタクル	DF17#(3.0)-40DS-0.5V(57)	DF17#(4.0)-40DS-0.5V(57)
DF17#(2.0)-40DP-0.5V(57)	5	6	
DF17#(4.0)-40DP-0.5V(57)	7	8	

1	りん青銅	接触部：金めっき 0.1μm min	5	PS	プラスチックリール, BLACK
		リード部：金めっき 0.02μm min	4	ポリエステル	カバーテープ, CLEAR
部番	材質	下地：ニッケルめっき 1μm min	3	A-PET	エンボステープ, CLEAR
			2	ポリアミド樹脂 (PA6T)	NATURAL (BEIGE), UL94V-0
備考	REMARKS	処理, 備考	部番	材質	設計 検 図 承認 出 図 DRAWN DESIGNED CHECKED APPROVED RELEASED
旧製品コード CODE NO. (OLD)	図番 DRAWING NO.	R 度 SCALE 5 : 1	製品名 PART NO.	製品コード CODE NO.	製品コード CODE NO.
			ADC3-161648-04	DF17A(3.0)-40DS-0.5V(57)	1/2

