







Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



推奨メタルマスク：厚み $120 \mu\text{m}$ ，開口率 80%



- 注) 1. 平坦度は 0.1mm 以内です。
2. 上はパターン禁止となります。
3. 示近傍にHRSマークおよびCAV No. の表示があります。
4. ゲート位置は図示近辺に設定しています。

2	りん青銅	接触部 : 金めっき $0.05 \mu\text{m}$ MIN リード部 : 金めっき $0.05 \mu\text{m}$ MIN 下地 : ニッケル $1 \mu\text{m}$ MIN	7	PS	CLEAR, 補強用カラー
1	LCP	BLACK, UL94-0	6	PS	BLACK, プラスチックリール
NO.	MATERIAL	FINISH, REMARKS	5	ポリエステル	CLEAR, カバーテープ
UNITS mm		SCALE 10 : 1	4	PS	CLEAR, エンボスキャリアテープ
		COUNT 1	3	りん青銅	金めっき $0.05 \mu\text{m}$ MIN 下地 : ニッケル $1 \mu\text{m}$ MIN
		DESCRIPTION OF REVISIONS	NO.	MATERIAL	FINISH, REMARKS
		APPROVED : WR. FUKUCHI 20200825			
		CHECKED : TS. MIYAZAKI 20200825			
		DESIGNED : RH. KITAGAWA 20200825			
		DRAWN : YK. MITSUISHI 20200825			
		DRAWING NO. ADC-316874-58-00			
		PART NO. DF40B-30DS-0.4V(58)			
		CODE NO. CL684-4090-8-58			

