








Apr. 1. 2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



推奨パターン



推奨メタルマスク：厚み120μm，開口率80%




- 注) 1. 平坦度は0.1以内です。
2. 上は、異なる信号のパターンは禁止です。
3. 図示近辺にHRSマーク及びCAV NO. の表示があります。
4. ゲート位置は図示近辺に設定しています。
また、ゲートを設ける為、壁の一部を切り欠く場合があります。

2	りん青銅	接触部:金めっき 0.05μm MIN	6	PS	CLEAR, 補強用カラー
		リード部:金めっき 0.05μm MIN	5	PS	BLACK, プラスチックリール
		下地:ニッケル 1μm MIN	4	ホ゜リエステル	CLEAR, カハ゜ーテーフ
1	LCP	BLACK, UL94-0	3	PS	CLEAR, エンホ゜スキャリアテーフ
部番	材質	処 理 , 備 考	部番	材質	処 理 , 備 考
UNITS mm		SCALE 10:1	△の数 1	訂 正 記 事 DIS-H-00007018	
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承 認 : KH. IKEDA	20120516	図番 : ADC3-319189-02	
		検 図 : TS. MIYAZAKI	20120516	製品名 : DF40HC(2.5)-40DS-0.4V(51)	
		設 計 : RT. SHIMIZU	20120516		
		製 図 : MS. SATO	20120516	製品コード : CL0684-4112-9-51	
					1/2



Apr. 1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

エンボスキャリアテープ(5:1)

リール形状及び寸法(FREE)




C-C(5:1)



製品ラベル詳細


製造年月日	** ** *
製品コード	CL684-4112-9-51
製品名	DF40HC(2.5)-40DS-0.4V(51)
数量	3000
納入者	ヒロセ電機(株)

B-B(5:1)




引き出し方向 →

D-D(FREE)



- 注) 5. 1リール 3000個梱包となります。
6. ()内の寸法は参考寸法です。
7. JIS C 0806に基づいています。(自動実装用部品のパッケージング)
8. 数ポケットのうち1つは幅が広くております。
9. 梱包終了後、エンボスポケット外周に長さ2mの補強用カラーを巻き外周終端部はテープ止めます。



HRS

図番:	ADC3-319189-02
製品名:	DF40HC(2.5)-40DS-0.4V(51)
製品コード	CL0684-4112-9-51

1/2