








Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



注) 1. 平坦度は0.1mm以内です。
2. 上は、異なる信号のパターンは禁止です。
3. 図示近傍にHRSマークおよびCAV No. の表示があります。



推奨ハターン
推奨メタルマスク：厚み 120 μm, 開口率 80%






7	PS	CLEAR, 補強用カラー
6	PS	BLACK, プラスチックリール
5	ホ リエステル	CLEAR, カハ ーテーフ
4	PS	CLEAR, エンホ スキャリアテーフ
3	りん青銅	金めっき0.05 μm MIN 下地: ニッケル1 μm MIN
2	りん青銅	接触部: 金めっき 0.05 μm MIN リート 部: 金めっき 0.05 μm MIN 下地: ニッケル 1 μm MIN
1	LCP	BLACK, UL94-0
部番	材 質	処 理 , 備 考
部番	材 質	処 理 , 備 考
UNITS mm	SCALE 10 : 1	訂 正 記 事
承認 : TS. MIYAZAKI 検 図 : YH. MICHIDA 設 計 : SH. HOSODA 製 図 : KR. AJITO	14.12.24 14.12.24 14.12.24 14.12.24	図番 : ADC3-332417-01 製品名 : DF40B(2.0)-12DS-0.4V(51) 製品コード : CL684-4150-8-51




Apr. 1. 2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

エンボスキャリアテープ (5:1)

リール形状および寸法



製品ラベル詳細	
製造年月日	** ** *
製品コード	CL684-4150-8-51
製品名	DF40B(2.0)-12DS-0.4V(51)
数量	4000
納入者	ヒロセ電機(株)



- 注) 4. 1リール4000個巻です。
5. ()内の寸法は参考寸法です。
6 JIS C 0806(IEC 60286-3)に基づいています。(自動実装用部品のパッケージング)
7 梱包終了後、エンボスポケット外周に長さ2mの補強用カラーを巻き
外周終端部はテープ止めします。

図番: ADC3-332417-01

製品名: DF40B(2.0)-12DS-0.4V(51)

製品コード: CL684-4150-8-51

2/2