






Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。




- 注) 1. 平坦度は0.1mm以内です。
2. 上は、異なる信号のパターンは禁止です。
3. ゲート位置は図示近辺に設定しています。
またゲートを設ける為、壁の一部を切り欠く場合があります。

推奨パターン




推奨メタルマスク：厚み 120 μ m, 開口率 80%

A-A(20:1)






嵌合断面(20:1)



2	りん青銅	接触部:金めっき 0.05 μ m MIN リード部:金めっき 0.05 μ m MIN 下地:ニッケル 1 μ m MIN	7	PS	CLEAR, 補強用カラー
			6	PS	BLACK, プラスチックリール
			5	ホ' リエステル	CLEAR, カバ' ーテープ'
			4	PS	CLEAR, エンホ' スキャリアテープ'
1	LCP	BLACK, UL94-0	3	りん青銅	金めっき 0.05 μ m MIN
部番	材 質	処 理 , 備 考	部番	材 質	処 理 , 備 考
UNITS mm		SCALE 10 : 1	訂 正 記 事		設 計
HRS HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承認 : KH. IKEDA 12.01.17 検 図 : TS. MIYAZAKI 12.01.17 設 計 : TR. YUNOKI 12.01.16 製 図 : TR. YUNOKI 12.01.16	図番 : ADC3-334868-02 製品名 : DF40B-12DS-0.4V(51) 製品コード : CL684-4152-3-51		検 図
					年月日

エンボスキャリアテープ(FREE)




テイラー


6 テーピング

リーダー


B-B



E(10:1)




リール形状および寸法



製品ラベル詳細

製造年月日	** ** *
製品コード	CL684-4152-3-51
製品名	DF40B-12DS-0.4V(51)
数量	5000
納入者	ヒロセ電機(株)

D-D (FREE)



- 注) 4. 1リール5000個巻です。
5. ()内の寸法は参考寸法です。
6 JIS C 0806に基づいています。(自動実装用部品のパッケージング)
7 梱包終了後、エンボスポケット外周に長さ2mの補強用カラーを巻き外周終端部はテープ止めします。

HRS

図番:	ADC3-334868-02
製品名:	DF40B-12DS-0.4V(51)
製品コード	CL684-4152-3-51

2/2