



Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



注) 1. 平坦度は0.1mm以下とする。
2. ☒ 上はパターン禁止となります。

推奨メタルマスク：厚み 120μm, 開口率 80%

			7	PS	CLEAR (補強用カラー)				
			6	PS	BLACK (プラスチックリール)				
			5	ポリエステル	CLEAR (カバーテープ)				
			4	PS	CLEAR (エンボスキャリアテープ)				
2	りん青銅	接触部 : 金めっき 0.05μm MIN リード部 : 金めっき 0.05μm MIN 下地 : ニッケルめっき 1μm MIN	3	りん青銅	接触部 : 金めっき 0.05μm MIN リード部 : 金めっき 0.05μm MIN 下地 : ニッケルめっき 1μm MIN				
1	LCP	BLACK, UL94V-0							
NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS				
UNITS mm			SCALE 10 : 1		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : WR. FUKUCHI		20201209	DRAWING NO.	ADC-349576-58-00			
		CHECKED : TS. MIYAZAKI		20201209		PART NO.	DF40GB-70DP-0.4V(58)		
		DESIGNED : RH. KITAGAWA		20201208	CODE NO.		CL0684-4199-7-58		
		DRAWN : YK. MITSUISHI		20201207		 1/2			

