







May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



- 注) 1. 平坦度は0.1mm以内です。
2. 上は、異なる信号のパターンは禁止です。
3. 図示近辺にHRSマーク及びCAV NO.を表示します。
4. ゲート位置は図示近辺に設定しています。
またゲートを設ける為、壁の一部を切り欠く場合があります。



推奨メタルマスク：厚み120 μ m、開口率80%



2	りん青銅	接触部:金めっき 0.05 μ m MIN	6	PS	CLEAR, 補強用カラー
		リート'部:金めっき 0.05 μ m MIN	5	PS	BLACK, プラスチックリール
		下地:ニッケル 1 μ m MIN	4	ホ'リエステル	CLEAR, カハ'ーテープ'
1	LCP	BLACK, UL94-0	3	PS	CLEAR, エンボ'スキャリアテープ'
部番	材質	処 理 , 備 考	部番	材質	処 理 , 備 考
UNITS mm		SCALE 10:1		訂 正 記 事	設 計
				4 DIS-H-00009450	RH. KAGAMI
				検 図	年月日
				YK. SATAKE	20210527
				図番:	ADC3-354172-01
				製品名:	DF40HC(3.5)-40DS-0.4V(51)
				製品	コード
				CL0684-4209-9-51	
					1/2

