

















- 注) 1. 平坦度は0.1mm以内です。
- 2  上はパターン禁止となります。
- 3  図示近傍にHRSマークおよびCAV No. の表示があります。
- 4  ゲート位置は図示近辺に設定しています。
- 製品側面に凹みを設ける場合があります。

2	りん青銅	接触部	: 金めっき 0.1μm MIN	5	ポリエステル	CLEAR, カバーテープ			
		リード部	: 金めっき 0.05μm MIN	4	PS	CLEAR, エンボスキャリアテープ			
		下地	: ニッケル 1μm MIN	3	りん青銅	金めっき 0.05μm MIN 下地 : ニッケル 0.05μm MIN			
1	LCP	BLACK, UL94-0							
NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS		NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS			
UNITS mm		SCALE 10 : 1		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE	
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED	: WR. FUKUCHI	20200825	DRAWING NO.	ADC-354974-75-00			
		CHECKED	: TS. MIYAZAKI	20200825	PART NO.	DF40B(2.0)-20DS-0.4V(75)			
		DESIGNED	: RH. KITAGAWA	20200825	CODE NO.	CL684-4213-6-75		1	2
		DRAWN	: YK. MITSUSHI	20200825					

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

エンボスキャリアテープ (5:1)

リール形状及び寸法(FREE)



トレーラ部

7 テーピング(FREE)

リーダー部

- 注) 5. 1リール4000個巻きです。
6. ()内寸法は参考寸法です。
7. エンボス梱包仕様はJIS C 0806(IEC 60286-3)に準拠しております。
8. 梱包終了後、エンボスポケット外周に長さ2mの補強用カラーを巻き、外周終端部はテープ止めします。

HRS

DRAWING NO.	ADC-354974-75-00
PART NO.	DF40B(2.0)-20DS-0.4V(75)
CODE NO.	CL684-4213-6-75

2/2