


Oct. 1. 2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
 本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。




注) 1. 平坦度は0.1mm以内です。
 2. 図示近辺にHRSマーク及びCAV NO.を表示します。
 3. ゲート位置は図示近辺に設定しています。


2	銅合金	接触部:金めっき 0.05μm MIN リード部:金めっき 0.05μm MIN 下地:ニッケルめっき 1μm MIN	6	PS	CLEAR, 補強用カラー
			5	PS	BLACK
			4	ポリエステル	CLEAR, カバーテープ
1	LCP	BLACK, UL94V-0	3	PS	CLEAR, エンボスキャリアテープ
NO.	MATERIAL	FINISH, REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH, REMARKS
UNITS mm		SCALE 10:1	COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	
DESIGNED		CHECKED		DATE	
APPROVED: WR. FUKUCHI 20211018			DRAWING NO. ADC-386374-58-00		
CHECKED: TS. MIYAZAKI 20211018			PART NO. DF40TC(4.0)-40DS-0.4V(58)		
DESIGNED: YK. SATAKE 20211015			CODE NO. CL0684-4259-0-58		
DRAWN: YK. SATAKE 20211015			1/2		

Oct. 1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
 本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


エンボス梱包状態 (5:1)



リール形状および寸法 (FREE)



D-D (FREE)



- 注) 4. 1リール1000個巻です。
 5. ()内の寸法は参考寸法です。
 6. JIS C 0806(IEC 60286-3)に基づいています。(自動実装用部品のパッケージング)
 7. 梱包終了後、エンボスポケット外周に長さ2mの補強用カラーを巻き外周終端部はテープ止めします。
 8. 数ポケットのうち1つは幅が広くっております。

HRS	DRAWING NO.	ADC-386374-58-00
	PART NO.	DF40TC(4.0)-40DS-0.4V(58)
	CODE NO.	CL0684-4259-0-58
		2/2