





May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。




- 注 1 . 平坦度は0.08mm以内です。
2 端子めっき仕様
接触部 : 金めっき0.05μm以上
リード部 : 金めっき0.05μm以上
下地 : ニッケルめっき1μm以上
(表面 : 封孔処理)
3 4隅の端子は、金具として御使用下さい。
4 図示近辺にHRSマーク又はCAV No.を表示します。
5 製品側面に凹みを設ける場合があります。

A-A (50:1)



嵌合断面図 (50:1)




3	PS	CLEAR (エンボスキャリアテープ)		6	PS	CLEAR (補強用カラー)			
2	りん青銅	2		5	PS	BLACK (プラスチックリール)			
1	LCP	UL94 V-0, BLACK		4	ポリエステル	CLEAR (カバーテープ)			
NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS		NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS			
UNITS mm		SCALE 10: 1	10	COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS		DESIGNED	CHECKED	DATE
HRS HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED		+WR. FUKUCHI		20191224		DRAWING NO. ADC-347088-53-00	
		CHECKED		+TS. MIYAZAKI		20191224		PART NO. BM20B(0.6)-20DP-0.4V(53)	
		DESIGNED		+KT. KUSAKA		20191223		CODE NO. CL684-9301-9-53	
		DRAWN		+MN. SATOH		20191223		10 1 3	

HRS	DRAWING NO. ADC-347088-53-00	
	PART NO. BM20B(C. 6)-20DP-0. 4V(C53)	
	CODE NO. CL684-9301-9-53	 2/3



May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

エンボスキャリアテープ (5:1)


リール形状及び寸法 (FREE)



E-E (5:1)





M-M (FREE)




F-F (5:1)

引き出し方向 $\rightarrow$



10 テーピング (FREE)

N (10:1)



8. 1リール1000個巻きです。

9. () 内寸法は参考寸法です。

10. エンボス梱包仕様はJIS C 0806とIEC 60286-3に準拠しております。

11. 梱包終了後、エンボスポケット外周に長さ2mの補強用カラーを巻き外周終端部はテープ止めします。

HRS

DRAWING NO.	ADC-347088-53-00
PART NO.	BM20B<0.6>-20DP-0.4V<53>
CODE NO.	CL684-9301-9-53

3/3