






May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



A-A (50:1)



嵌合断面図 (50:1)



注 1. 平坦度は0.08mm以内です。

2. 端子めっき仕様

接触部 : 金めっき0.05μm以上

リード部 : 金めっき0.05μm以上

下地 : ニッケルめっき1μm以上

(表面 : 封孔処理)


3. 金具めっき仕様

リード部 : 金めっき0.05μm以上

下地 : ニッケルめっき1μm以上

(表面 : 封孔処理)

4. 図示近辺にHRSマーク又はCAV No.を表示します。


4	PS	CLEAR (エンボスキャリアテープ)															
3	黄銅	3		7	PS	CLEAR (補強用カラー)											
2	りん青銅	2		6	PS	BLACK (プラスチックリール)											
1	LCP	UL94 V-0, BLACK		5	ポリエステル	CLEAR (カバーテープ)											
部番	材 質	処 理 , 備 考		部番	材 質	処 理 , 備 考											
UNITS mm				SCALE 10 : 1		△の数	訂 正 記 事		設 計		検 図		年月日				
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.				承 認 : MO. ISHIDA		16.06.17		図番 : ADC-347098-51-00									
				検 図 : TS. MIYAZAKI		16.06.17		製品名 : BM20B(0.6)-30DS-0.4V(51)									
				設 計 : NY. YAMASHIRO		16.06.17		製品コード : CL684-9311-2-51									
				製 図 : SN. NUMAZAKI		16.06.17											
																1/3	

---	---




May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

エンボスキャリアテープ (5:1)


リール形状及び寸法 (FREE)



G-G (5:1)



R-R (FREE)



製品ラベル詳細



製造年月日	** ** *
製品コード	CL684-9311-2-51
製品名	BM20B(0.6)-30DS-0.4V(51)
数量	8,000
納入者	ヒロセ電機(株)

8. 1リール8000個巻きです。

9. () 内寸法は参考寸法です。

10. エンボス梱包仕様はJIS C 0806 (IEC 60286-3)に準拠しております。
11. 梱包終了後は、エンボスポケット外周に長さ2mmの補強用カラーを巻き外周終端部はテープ止めします。

S (10:1)



HRS

図番:	ADC-347098-51-00
製品名:	BM20B(0.6)-30DS-0.4V(51)
製品コード	CL684-9311-2-51