

|                                            |            |            |                       |                   |    |                    |                    |                              |                    |                             |    |    |    |     |  |
|--------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|-------------------|----|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|----|----|----|-----|--|
| △の数                                        |            | 訂正記事       |                       | 担当                | 検図 | 年月日                |                    | △の数                          |                    | 訂正記事                        |    | 担当 | 検図 | 年月日 |  |
| △ 1                                        |            | DIS-P-0166 |                       | 中川                | 林  | 97.7.15            |                    | △                            |                    |                             |    |    |    |     |  |
| △                                          |            |            |                       |                   |    |                    |                    | △                            |                    |                             |    |    |    |     |  |
| 適用規格                                       |            |            |                       |                   |    |                    |                    |                              |                    |                             |    |    |    |     |  |
| 定格                                         |            | 電源         | - 相 - AC・DC - V - Hz  |                   |    |                    | 適合コネクタ             | DF13-2630SCF (CL536-0300-5)  |                    |                             |    |    |    |     |  |
|                                            |            | 消費電力       | - W                   |                   |    |                    |                    | DF13-2630SCFA (CL536-0298-5) |                    |                             |    |    |    |     |  |
|                                            |            | 空気源        | - MPa                 |                   |    |                    |                    |                              |                    |                             |    |    |    |     |  |
|                                            |            | 消費空気量      | - L/min               |                   |    |                    |                    |                              |                    |                             |    |    |    |     |  |
|                                            |            | 使用温度範囲     | - ℃ ~ - ℃             |                   |    |                    | 適合電線               | 被覆外径φ 0.6以下細線ケーブル            |                    |                             |    |    |    |     |  |
|                                            |            | 重量         | 5 kg                  |                   |    |                    |                    |                              |                    |                             |    |    |    |     |  |
|                                            |            | 適合設備       | CM-105 (CL901-0005-4) |                   |    |                    |                    |                              |                    |                             |    |    |    |     |  |
|                                            |            | 新明和製全自動圧着機 |                       |                   |    |                    |                    |                              |                    |                             |    |    |    |     |  |
| 性能                                         |            |            |                       |                   |    |                    |                    |                              |                    |                             |    |    |    |     |  |
| 項目                                         |            | 試験方法       |                       |                   |    | 規格                 |                    |                              |                    | QT                          | AT |    |    |     |  |
| 構造                                         | 外観、構造及び仕上げ |            | 目視、寸法測定器にて測定する。       |                   |    |                    | 図面と合致していること。       |                              |                    |                             | ○  | ○  |    |     |  |
|                                            | 表示         |            | 目視にて確認する。             |                   |    |                    |                    |                              |                    |                             | ○  | ○  |    |     |  |
|                                            |            |            |                       |                   |    |                    |                    |                              |                    |                             |    |    |    |     |  |
| 備考                                         |            |            |                       |                   |    |                    |                    |                              |                    |                             |    |    |    |     |  |
|                                            |            |            |                       |                   |    | 製図                 | 担当                 | 検図                           | 承認                 | 出図                          |    |    |    |     |  |
|                                            |            |            |                       |                   |    | 生技<br>96.2.2<br>村上 | 生技<br>96.2.2<br>村上 | 生技<br>96.2.2<br>米村           | 生技<br>96.2.2<br>相馬 |                             |    |    |    |     |  |
| 試験規格の記載の無い試験方法は 適用している。                    |            |            |                       |                   |    |                    |                    |                              |                    |                             |    |    |    |     |  |
| 注 (') QT: 確認試験 AT: 製品試験 ○: 適用項目            |            |            |                       |                   |    |                    |                    |                              |                    |                             |    |    |    |     |  |
| HRS ヒロセ電機株式会社<br>HIROSE ELECTRIC CO., LTD. |            |            |                       |                   |    | 製品規格表              |                    |                              |                    | 製品名<br>△ AP105-DF13-2630S-S |    |    |    |     |  |
| IBCL<br>CL - - -                           |            |            |                       | 図番<br>SLC4-075422 |    |                    |                    | 製品コード<br>CL901-4555-7-       |                    |                             |    | 1  |    |     |  |

|    |
|----|
| TO |
|    |
|    |
|    |
|    |