

△の数	訂正記事	担当	検図	年月日	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日
△					△				
△					△				
適用規格									
定格	電源	—相— AC —DC— V — Hz			適合コネクタ	DF13-2630SCF (CL536-0300-5)			
	消費電力	— W				DF13-2630SCFA (CL536-0298-5)			
	空気源	— MPa							
	消費空気量	— L/min							
	使用温度範囲	— °C ~ — °C			適合電線	UL1571 AWG 26~30			
	重量	3 kg				UL1061 AWG 26~30			
	適合設備	日本オートマチックマシン(株)製							
	全自動圧着機								
性能									
	項目	試験方法			規格		QT	AT	
構造	外觀、構造及び仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。			図面と合致していること。		○	○	
	表示	目視にて確認する。					○	○	
備考					製図	担当	検図	承認	出図
									
試験規格の記載の無い試験方法は、 を適用している。									
注 () QT: 確認試験 AT: 製品試験 ○: 適用項目									
 ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.					製品規格表		製品名 API09A-DF13-2630S		
IBCL CL - - -		図番 SLC4- 075461			製品コード CL901-4562-2-			1 1	