

△の数	訂正記事	担当	検図	年月日	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日	
△	DIS-P-000766(A)	工藤	大塚	14.9.30	△					
△	DIS-P-000767(B)	工藤	大塚	14.9.30	△					
適用規格										
定格	電源	相 AC-DC V Hz			適合コネクタ	DF13-3032SCF (CL536-0299-8)				
	消費電力	W				DF13-3032SCFA (CL536-0641-6)				
	空気源	MPa								
	消費空気量	L/min								
	使用温度範囲	℃ ~ ℃			適合電線	UL1571 AWG30 φ0.7				
	重量	4 kg				" AWG32 φ0.54				
	適合設備	日本オートマチック(株)製全自動圧着機								
性能										
	項目	試験方法			規格		QT	AT		
構造	外観、構造及び仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。			図面と合致していること。		○	○		
	表示	目視にて確認する。					○	○		
備考					製図	担当	検図	承認	出図	
					生技 97.4.24 徳田	生技 97.4.24 徳田	生技 97.4.24 米村	生技 97.4.24 相馬		
試験規格の記載の無い試験方法は を適用している。										
注 (') QT: 確認試験 AT: 製品試験 ○: 適用項目										
HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.					製品規格表					製品名 API09A-DF13-3032S
旧CL CL - - -			図番 SLC4-075431			製品コード CL901-4568-9-			1 1	