

△の数	訂正記事	担当	検図	年月日	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日	
△					△					
△					△					
適用規格										
定 格	電源	相	AC・DC	V	Hz	重量	5kg			
	消費電力					適合端子	DF59M-2224PCF	667-0042-8		
	空気源									
	消費空気量									
	使用温度範囲	℃～℃				適合電線				
						適合設備	CM105	CL	901-0005-4	
性 能										
	項 目	試 験 方 法				規 格	QT	AT		
構 造	外観、構造および仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する				図面と合致していること	○	○		
	表示	目視にて確認する。				図面と合致していること	○	○		
備 考						製図	担当	検図	承認	出図
						生技 14.7.23 工藤	生技 14.7.23 杉田	生技 14.7.23 大塚	14.7.23	
試験規格の記載の無い試験方法は を適用している。										
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目										
TO		製品規格表				製品名				
PE		製品コード				1				
		製品名				AP105-DF59M-2224P				
		製品コード				CL 901-4638-2				
		1				1				

